

## **DIE AUGENPRÜFUNG, die aus dem Rahmen fällt!**

Erleben Sie bei uns die Sehstärkenbestimmung mittels neuester hochauflösender 3D Technik.

Der Unterschied der herkömmlichen Messmethode:  
**Während der Überprüfung dürfen Sie beide Augen geöffnet lassen!**

Der Test mit dem PolaSkop 3D macht nicht nur Spaß, durch das Zusammenspiel beider Augen während der gesamten Sehstärkenbestimmung, werden auch deutlich komfortabler und präzisere Brillenglaswerte ermittelt. Lassen Sie sich begeistern, für mehr Komfort und besseres Sehen!

Wir freuen uns auf Sie!  
Ihr Brillenmacher-Team